

# DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Numero d'ordine 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	55 kg
Portata statica	110 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,018 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Asse diametro del foro	8,1 mm
Lunghezza mozzo	21,7 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

# DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Numero d'ordine 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

