

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450
Bestelnummer 00006518

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	55 kg
Statisch Draagvermogen	110 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,018 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Asgatdiameter	8,1 mm
Naaf lengte	21,7 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450
Bestelnummer 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

