

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450
Bestelnummer 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	55 kg
Statisch draagvermogen	110 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,018 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Diameter Asgat	8,1 mm
Naaflengte	21,7 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450
Bestelnummer 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

