

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Numer zamówienia 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	55 kg
Nośność statyczne	110 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,018 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm
Średnica otworu Oś	8,1 mm
Długość piasty	21,7 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Numer zamówienia 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

