

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450
Número de encomenda 00006518



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	55 kg
Capacidade de carga estática	110 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,018 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	20 mm
Diâmetro do furo do eixo	8,1 mm
Comprimento do cubo	21,7 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Número de encomenda 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

