

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450  
Номер заказа 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Duratech                   |
| Тип корпуса                        | Колесо                     |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 55 kg                      |
| Грузоподъемность статическая       | 110 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -40 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                      |
| Общий вес                          | 0,018 kg                   |

КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                 |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 50 mm                    |
| Ширина Протектор        | 20 mm                    |
| Диаметр отверстия Ось   | 8,1 mm                   |
| Длина хаба              | 21,7 mm                  |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D           |

# DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Номер заказа 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

