

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450
Broj porudžbine 00006518

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	55 kg
Statički Nosivost	110 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0,018 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	20 mm
dimenzija rupa osovina	8,1 mm
dužina glavcine	21,7 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450
Broj porudžbine 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

