

# DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450  
订单号 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	55 kg
静态载重	110 kg
温度范围（最低）	-40 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总重量	0.018 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	20 mm
轴孔直径	8.1 mm
中心长度	21.7 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

# DURATECH

UOO050X20-Ø8

EAN 4031582323450  
订单号 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

