

## MAXTECH

XSC100X32-Ø8

EAN 4031582323658

Rendelési szám 00037151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,237 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	8,3 mm
Kerékagy hossza	36,5 mm
A futófelület keménysége (D)	40 Shore D

## VÁZ

Rozsdamentes	✓
Elektromosan vezető	✓

# MAXTECH

XSC100X32-Ø8

EAN 4031582323658

Rendelési szám 00037151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

