

## MAXTECH

XSC100X32-Ø8

EAN 4031582323658

Numero d'ordine 00037151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,237 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	8,3 mm
Lunghezza mozzo	36,5 mm
Durezza del Battistrada (D)	40 Shore D

## SUPPORTO

Inossidabile	✓
Elettricamente conduttivo	✓

# MAXTECH

XSC100X32-Ø8

EAN 4031582323658

Numero d'ordine 00037151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

