

## BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Номер на поръчката 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Basetech
Тип корпус	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	120 kg
Статичен Товароносимост	240 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,047 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	65 mm
Ширина на Резба	30 mm
Диаметър на отворите Ос	12,1 mm
Дължина на центъра	34,5 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Номер на поръчката 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

