

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Objednáací číslo 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Basetech                     |
| Typ krytu                   | Kolo                         |
| Standardní                  | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 120 kg                       |
| Statický Nosnost            | 240 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková hmotnost            | 0,047 kg                     |

## KOLO

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiál těla       | Polyprpylen            |
| Materiál běhounu    | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko             | Ložisko                |
| Ochranná krytka     | Bez pouzdra            |
| Průměr              | 65 mm                  |
| Šířka Běhoun        | 30 mm                  |
| Průměr otvoru Šroub | 12,1 mm                |
| Délka poklice       | 34,5 mm                |
| Tvrdost Běhoun (D)  | 65 Shore D             |

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718  
Objednáací číslo 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

