

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Bestillingsnummer 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Basetech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	120 kg
Belastning Statisk	240 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,047 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	65 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Aksel Huldiameter	12,1 mm
Navlængde	34,5 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718  
Bestillingsnummer 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

