

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Numéro de commande 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	12,1 mm
Longueur de moyeu	34,5 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Basetech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	120 kg
Capacité de charge statique	240 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,047 kg

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Numéro de commande 00012004

## PLANS TECHNIQUES

---

