

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Rendelési szám 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Basetech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	120 kg
Statikus teherbírás	240 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,047 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	12,1 mm
Kerékagy hossza	34,5 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Rendelési szám 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

