

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Numero d'ordine 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Asse diametro del foro	12,1 mm
Lunghezza mozzo	34,5 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Basetech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	120 kg
Portata statica	240 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,047 kg

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Numero d'ordine 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

