

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	65 mm
트레드 폭	30 mm
차축 홀 직경	12.1 mm
허브 길이	34.5 mm
트레드의 경도(D)	65 쇼어 D

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Basetech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	120 kg
적재 용량 정적	240 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.047 kg

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

