

## BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Pasūtījuma numurs 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Basetech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	120 kg
Statiskā kravnesība	240 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,047 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	65 mm
Protektora platums	30 mm
Ass atveres diametrs	12,1 mm
Rumbas garums	34,5 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

# BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Pasūtījuma numurs 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

