

BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718
Bestelnummer 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Basetech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	120 kg
Statisch draagvermogen	240 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,047 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Diameter Asgat	12,1 mm
Naaf lengte	34,5 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718
Bestelnummer 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

