

BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Numer zamówienia 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Basetech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	120 kg
Nośność statyczne	240 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,047 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Średnica otworu Oś	12,1 mm
Długość piasty	34,5 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Numer zamówienia 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

