



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Basetech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	120 kg
Capacidade de carga estática	240 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,047 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	65 mm
Largura do Piso	30 mm
Diâmetro do furo do eixo	12,1 mm
Comprimento do cubo	34,5 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Número de encomenda 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

