

BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Numărul de comandă 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Basetech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	120 kg
Capacitate de încărcare statică	240 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,047 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	65 mm
Benză de rulare	30 mm
Diametrul găurii Axă	12,1 mm
Lungime butuc	34,5 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Numărul de comandă 00012004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

