

PURETECH

PVR200X50-Ø20

EAN 4031582321302

Rendelési szám 00050596



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ○ ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	205 kg
Statikus teherbírás	410 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	1,256 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapág	Tűgörgős csapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	58 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR200X50-Ø20

EAN 4031582321302
Rendelési szám 00050596



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

