

PURETECH

PVR200X50-Ø20

EAN 4031582321302

Numer zamówienia 00050596



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ○ ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	205 kg
Nośność statyczne	410 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	1,256 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny
Łożysko	Łożysko walcowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	58 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR200X50-Ø20

EAN 4031582321302

Numer zamówienia 00050596



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

