

## PURETECH

PVR200X50-Ø20

EAN 4031582321302

Numărul de comandă 00050596



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	205 kg
Capacitate de încărcare statică	410 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	1,256 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment cu role
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	58 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

# PURETECH

PVR200X50-Ø20

EAN 4031582321302

Numărul de comandă 00050596



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

