

# PURETECH

PVO125X37-Ø12

EAN 4031582321203  
Objednáací číslo 00001078

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,453 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

# PURETECH

PVO125X37-Ø12

EAN 4031582321203  
Objednací číslo 00001078



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

