

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Номер на поръчката 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Maxtech
Тип корпус	Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	160 kg
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,789 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	32 mm
Диаметър на отворите Ос	8,1 mm
Дължина на центъра	36,5 mm
Твърдост на Резба (D)	46 Бръснач D

ВИЛКА

Електропроводим	✓
-----------------	---

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Номер на поръчката 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

