

## MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Objednávací číslo 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	160 kg
Statický Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,789 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	8,1 mm
Délka poklice	36,5 mm
Tvrdost Běhoun (D)	46 Shore D

## UCHYCENÍ

Elektrické vodivé	✓
-------------------	---

# MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689  
Objednací číslo 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

