

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Bestillingsnummer 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	160 kg
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,789 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	8,1 mm
Navlængde	36,5 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	46 Shore D

GAFFEL

Elektrisk ledende	✓
-------------------	---

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Bestillingsnummer 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

