

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Numéro de commande 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	160 kg
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,789 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, conducteur électrique
Bandage	Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8,1 mm
Longueur de moyeu	36,5 mm
Dureté du Bandage (D)	46 Shore D

CHAPE

Conducteur électrique ✓

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Numéro de commande 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

