

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Numéro de commande 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,789 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide, conducteur d'électricité
Bandage	Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	8,1 mm
Longueur de moyeu	36,5 mm
Dureté du bandage (D)	46 Shore D

CHAPE

Conducteur d'électricité ✓

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Numéro de commande 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

