

## MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Bestelnummer 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	160 kg
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,789 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	8,1 mm
Naaflengte	36,5 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	46 Shore D

## VORK

Elektrisch geleidend	✓
----------------------	---

# MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689  
Bestelnummer 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

