

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Bestelnummer 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,789 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Diameter Asgat	8,1 mm
Naaflengte	36,5 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	46 Shore D

BEHUIZING

Elektrisch geleidend	✓
----------------------	---

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689
Bestelnummer 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

