

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Numărul de comandă 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	160 kg
Capacitate de încărcare statică	320 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,789 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	8,1 mm
Lungime butuc	36,5 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	46 malul D

FURCA

Conductiv electric	✓
--------------------	---

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Numărul de comandă 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

