

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Broj porudžbine 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Maxtech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	160 kg
Statički Nosivost	320 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0,789 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid električna provodljivost
materijal omotaca	Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	32 mm
dimenzija rupa osovina	8,1 mm
dužina glavcine	36,5 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	46 Šor D

KUCISTE

Električni provod	✓
-------------------	---

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689
Broj porudžbine 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

