

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689
Номер замовлення 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Maxtech
Тип корпусу	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	160 kg
Статичний Вантажопідйомність	320 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,789 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний електричний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	32 mm
Діаметр отвору Вісь	8,1 mm
Довжина хаба	36,5 mm
Твердість Протектор (D)	46 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Електропровідність	✓
--------------------	---

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Номер замовлення 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

