

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689
订单号 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	160 kg
静态载重	320 kg
温度范围（最低）	-25 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总重量	0.789 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺，导电
胎面材料	聚氨酯，注塑，导电
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	8.1 mm
中心长度	36.5 mm
胎面硬度（D）	46 肖氏 D

支架

导电	✓
----	---

