

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Objednáací číslo 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Supratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statický Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,021 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Průměr otvoru Šroub	8,1 mm
Délka poklice	21 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033
Objednáací číslo 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

