

## SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Bestillingsnummer 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Supratech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,021 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	19 mm
Aksel Huldiameter	8,1 mm
Navlængde	21 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

# SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033  
Bestillingsnummer 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

