

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Número de pedido 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	19 mm
Diámetro del agujero del Eje	8,1 mm
Longitud del cubo	21 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Supratech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,021 kg

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Número de pedido 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

