

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Numéro de commande 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	19 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8,1 mm
Longueur de moyeu	21 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,021 kg

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Numéro de commande 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

