

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Numéro de commande 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm
Diamètre de l'alésage	8,1 mm
Longueur de moyeu	21 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Supratech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,021 kg

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Numéro de commande 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

