

## SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Rendelési szám 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Supratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,021 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapág	Siklócsapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	19 mm
Tengely furat átmérője	8,1 mm
Kerékagy hossza	21 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

# SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033  
Rendelési szám 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

