

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Pasūtījuma numurs 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Supratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,021 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	19 mm
Ass atveres diametrs	8,1 mm
Rumbas garums	21 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Pasūtījuma numurs 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

