

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033
Bestelnummer 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Supratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,021 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	19 mm
Asgatdiameter	8,1 mm
Naaf lengte	21 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033
Bestelnummer 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

