

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Numărul de comandă 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Supratech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,021 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	19 mm
Diametrul găurii Axă	8,1 mm
Lungime butuc	21 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Numărul de comandă 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

