

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033  
Номер заказа 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Supratech                  |
| Тип корпуса                        | Колесо                     |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 40 kg                      |
| Грузоподъемность статическая       | 80 kg                      |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                      |
| Общий вес                          | 0,021 kg                   |

КОЛЕСО

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен           |
| Материал протектора     | Термопластичная резина |
| Подшипник               | Подшипник скольжения   |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы      |
| Диаметр                 | 50 mm                  |
| Ширина Протектор        | 19 mm                  |
| Диаметр отверстия Ось   | 8,1 mm                 |
| Длина хаба              | 21 mm                  |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A         |

# SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033

Номер заказа 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

