

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033
Broj porudžbine 00003750

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Supratech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0,021 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	19 mm
dimenzija rupa osovina	8,1 mm
dužina glavcine	21 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

SUPRATECH

PJO050X19-Ø8

EAN 4031582070033
Broj porudžbine 00003750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

