

ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378

Numer zamówienia 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	400 kg
Nośność statyczne	800 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	1,312 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
łożysko	łożysko kulkowe precyzyjne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	46 mm
Średnica otworu Oś	12,5 mm
Długość piasty	60 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378

Numer zamówienia 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

