

ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378

Número de encomenda 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	46 mm
Diâmetro do furo do eixo	12,5 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Dureza do Piso (A)	63 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	400 kg
Capacidade de carga estática	800 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	1,312 kg

ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378

Número de encomenda 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

